



直冷式全自动低温性能分析仪


简介

直冷式全自动低温性能分析仪适用于测试燃油及润滑油等的低温特性如 浊点、倾点、冰点、及冷滤点，其测试方法完全符合 ASTM D97、D2386、D2500 及 IP-309 标准。该低温性能分析仪采用内置式恒温冷却器，冷却剂在金属夹套内直接致冷。直接冷却技术比外置式低温恒温器具有多种优点：无需外置冷浴，无需冷媒，无乙醇着火、挥发等危险，无需处置乙醇废液，节省空间，降低能耗，启动迅速。



特性

- 独特的直接制冷技术，简便、迅速
- 无需外置冷浴，无需冷媒
- 单机既可完成一种测试，也可一用户要求随意组合进行各项低温特性测试 每项测试独立制冷，互不干扰
- 测试过程自动进行
- 最低温度为-75



系列仪器介绍

型号	仪器类型及数目
DR-10	1 浊点+1 倾点
DR-12	1 浊点
DR-14	1 浊点+1 冷滤点
DR-15	1 浊点+1 冰点
DR-20	1 倾点
DR-24	1 倾点+1 冷滤点
DR-25	1 倾点+1 冰点
DR-33	2 浊点/倾点
DR-34	1 浊点/倾点+1 冷滤点
DR-35	1 浊点/倾点+1 冰点
DR-40	1 冷滤点
DR-45	1 冷滤点+1 冰点
DR-50	1 冰点
DR-55	2 冰点
DR-222	3 倾点
DR-256	1 倾点+1 冰点+自动进料器
DR-320	3 冷滤点
DR-333	3 浊点/倾点
DR-420*	4 倾点
DR-430*	4 浊点/倾点
DR-433*	4 冷滤点
DR-453*	2 倾点/浊点+1 冷滤点+1 冰点
DR-456*	4 冰点

*仅为立式仪器 可根据用户要求定制。

系统规格

DR-10H, DR-20H, DR-40H	55 45 83cm
其它 1 和 2 测试位仪器	70 60 83cm, 附加 PC
3 测试位仪器	70 105 83cm
电源	115/208/220V, 50/60HZ

电话： 010-84650602

传真： 010-84650594

地址： 北京市 朝阳区 小营路 10 号 阳明广场 A 座 10E 楼

邮编： 100101

beijing@osbert.com.cn

<http://www.osbert.com.cn>

